


**WNMG 080408, Categorie: IC6025****Date comandă**

Numărul de comandă	252121 IC6025
GTIN	7291075306019
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	M3M
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	M
Avans f	0,17 - 0,5 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Categorie	IC6025
Materialul sculei	Carbură

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 230 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Denumirea producătorului	WNMG 080408-M3M IC6025
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire