

**VNMG 160404, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	251790 IC8150
GTIN	7291075326086
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Categorie	IC8150
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,08 - 0,24 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Sfărâmatore de așchii	F3P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min

Numărul de schimbări / tășuri	4
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2,5 mm
Denumirea producătorului	VNMG 160404-F3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire