

**WNMG 080408, Categorie: IC8250****Date comandă**

Numărul de comandă	252121 IC8250
GTIN	7291075329261
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Aplicația principală	P
Categorie	IC8250
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 380 m/min
Sfărâmător de așchii	M3P
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Denumirea producătorului	WNMG 080408-M3P IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire