

**Garant****Freză-disc cu arbore Lățime ap = 6 mm, Ø D: 63mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218564 63
GTIN	4045197462466
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Piese de schimb:**

Cod 219950 (**TX15; 2,2 Nm**).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

**Descriere tehnică**

Ø gulerului d <sub>1</sub>	40 mm
Adâncime maximă de tăiere a <sub>e max</sub>	10,5 mm
Lungimea gulerului L <sub>1</sub>	15 mm

Ø orificiu prindere	22 mm
Ø tăişului D <sub>c</sub>	63 mm
Număr efectiv de tăişuri Z <sub>ef</sub>	3
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Număr plăcuțe amovibile	6
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1203
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219950
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2