

**HELI3MILL Freză, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 80/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226490 80/6
GTIN	7291075313062
Clasa articolului	19D

**Descriere****Execuție:**

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>3</sub>	75,6 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	159 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TD..1505..
Număr de dinți Z	6
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	155 mm

Ø tăişului $D_c$	80 mm
Serie	HELI3MILL
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	3,7 mm
Lungime de aşezare cu înclinaţie $\alpha_{max}$	833,9 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie $\alpha_{max}$	0,9 grad
Denumirea producătorului	HM390 FTD D080-6-27-15
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Ramping
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 10 buc. Tip 2	229696 2
--	----------