

**Freză pentru canale HELISLOT T, Coadă Weldon, Ø DC / Zeff: 40/1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU130608
Ø cozii D_s h6	32 mm
Ø gulerului d_1	21 mm
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	1
Unghi teșitură	90 grad
Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Lungime activă L_1	47 mm
Număr plăcuțe amovibile	2
Înălțimea canalului a_p	18 mm
Ø tăişului D_c	40 mm

Denumirea producătorului	ETS D40-18-W32-XN13
Tip de coadă	Coadă Weldon
Tip produs	Freză pentru canale

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229697 1
--------------------------	----------