

**Freză pentru canale HELISLOT T, Coadă Weldon, Ø DC / Zeff: 48/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descriere tehnică

Număr plăcuțe amovibile	4
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	2
Ø gulerului d_1	27 mm
Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Lungime activă L_1	58 mm
Ø tăișului D_c	48 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU130608
Înălțimea canalului a_p	22 mm
Unghi teșitură	90 grad
Ø cozii D_s h6	32 mm

Denumirea producătorului	ETS D48-22-W32-XN13
Tip de coadă	Coadă Weldon
Tip produs	Freză pentru canale

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229697 1
--------------------------	----------