

**Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă, Ø DC / Zeff: 160/7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227712 160/7
GTIN	7291075311259
Clasa articolului	19D

**Descriere****Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Descriere tehnică**

Ø orificiu prindere	40 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\ max}$	45 mm
Ø tăişului $D_c$	160 mm
Serie	HELISLOT
Lungimea totală $L_{ges}$	60 mm
Număr efectiv de tăişuri $Z_{ef}$	7

Număr plăcuțe amovibile	14
Lungimea gulerului L <sub>1</sub>	44 mm
Lățime fantă a <sub>p</sub>	18 mm
Denumirea producătorului	FDN D160-18-40-XN13
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

---

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229697 1
--------------------------	----------