

**Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lățime de canelare w: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273613 4
GTIN	7291075466188
Clasa articolului	26D

Descriere**Execuție:**

CUTDIA (mm): 82

Adaptat pentru:

JETCROWN Coroană cu prindere rapidă nr. 279950.

Adaptat pentru:

JET-CROWN

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

Descriere tehnică

Serie	TANGFGRIP
Lățime de canelare w	4 mm
CUTDIA	82 mm
Este posibilă canelarea axială	nu
Pentru Ø maxim al piesei	82 mm
Tip de coadă	Cap de strunjire

Lungime activă	41 mm
Denumirea producătorului	TGAQ D82-4-4Z-ECD
OAL	58 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Tip produs	Suport de plăcuțe