

**Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lățime de canelare w: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273614 4
GTIN	7291075404081
Clasa articolului	26D

Descriere**Execuție:**

CUTDIA (mm): 120

Adaptat pentru:

Tije de prindere nr. 273600 – 273605.

Adaptat pentru:

LOGIPFGRIP

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

Descriere tehnică

CUTDIA	120 mm
Lățime de canelare w	4 mm
Serie	TANGFGRIP
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip de coadă	Cap de strunjire
Pentru Ø maxim al piesei	120 mm

Lungime activă	60 mm
Denumirea producătorului	TGAQ D120-4-4Z-JHP
OAL	90,5 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de plăcuțe