

**Freză-disc cu alezaj HELISLOT fără flanșă, Ø DC / Zeff: 125/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descriere tehnică

Număr plăcuțe amovibile	12
Ø orificiu prindere	40 mm
Serie	HELISLOT
Lățime fantă a_p	16 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	6
Ø tășului D_c	125 mm

Lungimea totală L_{ges}	20 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\ max}$	33 mm
Denumirea producătorului	SDN D125-16-40-XN13
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229697 1
--------------------------	----------