

**Freză-disc cu alezaj HELISLOT fără flanșă, Ø DC / Zeff: 200/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Clasa articolului	19D

**Descriere****Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	26 mm
Ø tăişului $D_c$	200 mm
Serie	HELISLOT
Ø orificiu prindere	50 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	59 mm
Număr efectiv de tăişuri $Z_{ef}$	8

Lățime fantă $a_p$	20 mm
Număr plăcuțe amovibile	16
Denumirea producătorului	SDN D200-20-50-XN13
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229697 1
--------------------------	----------