


**Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă, Ø DC / Zeff: 100/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227720 100/6
GTIN	7291075430905
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descriere tehnică

Număr plăcuțe amovibile	12
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Serie	HELISLOT
Ø tăişului D_c	100 mm
Număr efectiv de tăşuri Z_{ef}	6
Lungimea gulerului L_1	25 mm

Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	26 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Lățime fantă a_p	12 mm
Denumirea producătorului	FDN D100-12-27-XN09
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 3	229695 3
---	----------