


**Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227720 80/5
GTIN	7291075430899
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descriere tehnică

Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	5
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr plăcuțe amovibile	10
Serie	HELISLOT
Ø tăişului D_c	80 mm
Ø orificiu prindere	22 mm

Lungimea gulerului L_1	27 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	22,5 mm
Lățime fantă a_p	12 mm
Denumirea producătorului	FDN D080-12-22-XN09
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 3	229695 3
---	----------