




## Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă, Ø DC / Zeff: 160/9mm



### Date comandă

Numărul de comandă	227720 160/9
GTIN	7291075430929
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Descriere tehnică

Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Număr plăcuțe amovibile	18
Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	9
Ø tăişului $D_c$	160 mm
Serie	HELISLOT
Ø orificiu prindere	40 mm

Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	45 mm
Lungimea gulerului $L_1$	35 mm
Lățime fantă $a_p$	12 mm
Denumirea producătorului	FDN D160-12-40-XN09
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 3	229695 3
---	----------