

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap = 16 mm, Ø D: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218569 125
GTIN	4045197530660
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Atenție:

Pentru a obține o bază plată a canalului, folosiți plăcuțe amovibile neutre, pe stânga și pe dreapta, plăcuța neutră fiind montată pe șirul central de locașuri pentru plăcuțe.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Ø gulerului d ₁	70 mm
----------------------------	-------

Ø orificiu prindere	40 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	23,7 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	4
Ø tășului D_c	125 mm
Număr plăcuțe amovibile	12
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1207
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219983
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219984
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP