

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime $a_p = 8$ mm, $\varnothing D$: 80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218565 80
GTIN	4045197530257
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu \varnothing până la $D = 200$ mm.

Descriere tehnică

\varnothing tăișului D_c	80 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	20 mm
\varnothing gulerului d_1	40 mm

Ø orificiu prindere	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Lungimea gulerului L_1	15 mm
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	4
Număr plăcuțe amovibile	8
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 12045
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219978