

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap = 6 mm, Ø D: 160mm**

Date comandă

Numărul de comandă	218564 160
GTIN	4045197462503
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Adâncime maximă de tăiere a _{e max}	41,2 mm
Ø tăişului D _c	160 mm

Ø orificiu prindere	40 mm
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	8
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Ø gulerului d_1	70 mm
Număr plăcuțe amovibile	16
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1203
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219950
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2