

**Garant****Freză-disc cu arbore Lățime  $a_p = 8$  mm,  $\varnothing D$ : 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218565 100
GTIN	4045197530264
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Piese de schimb:**

Cod 219978 (**TX15; 2,2 Nm**).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu  $\varnothing$  până la  $D = 200$  mm.

**Descriere tehnică**

Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	5
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	24,2 mm

Ø gulerului $d_1$	48 mm
Ø tăişului $D_c$	100 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Număr plăcuțe amovibile	10
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 12045
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219978
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP