

**Garant****Freză-disc cu arbore Lățime ap = 16 mm, Ø D: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218569 160
GTIN	4045197530677
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Piese de schimb:**

Cod 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Atenție:**

**Pentru a obține o bază plată a canalului, folosiți plăcuțe amovibile neutre, pe stânga și pe dreapta, plăcuța neutră fiind montată pe șirul central de locașuri pentru plăcuțe.**

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

**Descriere tehnică**

Ø gulerului d <sub>1</sub>	70 mm
----------------------------	-------

Ø tăişului $D_c$	160 mm
Ø orificiu prindere	40 mm
Număr efectiv de tăişuri $Z_{ef}$	5
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\ max}$	41,2 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm
Număr plăcuțe amovibile	15
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1207
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219983
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219984
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2