

**HEDI****Tambur pentru cablu cu suport din tablă de oțel, Tip: 50R****Date comandă**

Numărul de comandă	081105 50R
GTIN	4003644004751
Clasa articolului	08B

**Descriere****Execuție:**

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică. Pentru utilizarea în mediu uscat.

**Funcționare:**

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

**Descriere tehnică**

Structura cablului	3G1,5
Clasa cablului	H05RR-F
Tensiune de rețea	250 V
Materialul cablului	Cauciuc
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W

## Fișă de date

Lungimea cablului	50 m
Clasă de protecție IP	IP 20
Număr de prize	4
Carcasă materiale	Tablă de oțel
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Sistem de diagnoză disponibil	nu
Tip produs	Tambur pentru cabluri