

Yale

Cilindru universal YS, Forță de apăsare / cursă (t / mm): 10/250



Date comandă

Numărul de comandă	086060 10/250
GTIN	4025092150101
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Toate componentele montate și anexate corespund **seriei de norme metrice**, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare și service, cât și achiziționarea pieselor de schimb.

Compatibilitate 100 % față de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Cilindrii universali se deosebesc printr-o **compatibilitate deosebită la sarcina laterală**, prezintă revenire cu arc și un singur ștuț pentru furtun cu cuplaj rapid.

Aplicație:

Pentru toate aplicațiile ce necesită o forță ridicată pentru dimensiuni reduse. Ideali pentru utilizarea în echipamente și în prese de atelier cu fixare în serie de fileturi metrice. **Pot fi utilizați în toate pozițiile.**

Livrare:

Racord de presiune 3/8-NPT. Livrarea se face gata de utilizare, inclusiv racord de cuplare, piesă de presare din oțel călit (poanson) și filet de fixare **fără** cabluri de legătură și adaptor.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute și dezaerate.

Pentru pompă hidraulică consultați Cod 086050, pentru furtun hidraulic Cod 086081, pentru manometru Cod 086087.

Descriere tehnică

Înălțimea cursei	250 mm
------------------	--------

Greutate	5,5 kg
Lungime constructivă strânsă	352 mm
Volumul de ulei	363 ml
Forță de presiune maximă	100 kN
Ø exterior al cilindrului	57 mm
Tip produs	Cilindru hidraulic

Accesorii

Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/2 l	086050 2/2
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 2 m	086081 2
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/4 l	086050 2/4
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/0,7 l	086050 2/0,7
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 3 m	086081 3
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 1 m	086081 1
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 1/0,7 l	086050 1/0,7
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 6 m	086081 6