

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap= 8 mm, Ø D: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218565 125
GTIN	4045197530271
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	40 mm
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Adâncime maximă de tăiere a _{e max}	23,7 mm

Ø gulerului d_1	70 mm
Ø tăişului D_c	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	6
Număr plăcuțe amovibile	12
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 12045
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219978
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP