

**Garant****Freză-disc cu arbore Lățime ap = 12 mm, Ø D: 80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218567 80
GTIN	4045197530493
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Piese de schimb:**

Cod 219984 (TX15; 2,2 Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	20 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Lungimea totală $L_{ges}$	50 mm

Lungimea gulerului $L_1$	15 mm
$\varnothing$ orificiu prindere	22 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	80 mm
$\varnothing$ gulerului $d_1$	40 mm
Număr efectiv de tăișuri $Z_{ef}$	4
Număr plăcuțe amovibile	8
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1207
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219984
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2