

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap = 14 mm, Ø D: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218568 125
GTIN	4045197530608
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Atenție:

Pentru a obține o bază plată a canalului, folosiți plăcuțe amovibile neutre, pe stânga și pe dreapta, plăcuța neutră fiind montată pe șirul central de locașuri pentru plăcuțe.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Ø gulerului d ₁	70 mm
----------------------------	-------

Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	4
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	23,7 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Ø orificiu prindere	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Ø tășului D_c	125 mm
Număr plăcuțe amovibile	12
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1205
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219983
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2