

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap= 8 mm, Ø D: 160mm**

Date comandă

Numărul de comandă	218565 160
GTIN	4045197530288
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	40 mm
Ø tăișului D _c	160 mm
Adâncime maximă de tăiere a _{e max}	41,2 mm

Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	8
Ø gulerului d_1	70 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Număr plăcuțe amovibile	16
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 12045
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219978