



## Insertii de tăiere TANGGRIP TAG N-MF, IC1010, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 2/0,2mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273632 2/0,2
GTIN	7291075325744
Clasa articolului	26A

### Descriere

**Execuție:**

Sfărâmator de aşchii cu teșitură de protecție. Universal pentru ISO-P și ISO-M. Pentru viteze de avans medii.

**Aplicație:**

Pentru strunjire și canelare.

**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 273610 – 273614.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

### Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2 mm
Rază la colț R	0,2 mm
Toleranță lățime de canelare w	0,05 mm

Avans f	0,04 - 0,12 mm/rot
Serie	TANGGRIP-PL
Denumirea producătorului	TAG N2MF IC1010
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Condiție de tăiere	continuă
Sfârșământor de așchii	MF
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 180 m/min
Categorie	IC1010
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare