



Insertii de tăiere TANGGRIP TAG N-C, IC1030, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 2/0,2mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273628 2/0,2 |
| GTIN | 7291075212990 |
| Clasa articolului | 26A |

Descriere

Execuție:

Sfârâmător de aşchii cu teșitură de protecție pronunțată. Prima alegere pentru ISO-P. Viteze de alimentare medii până la mari.

Aplicație:

Pentru strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273610 – 273614.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|---------|
| Lățime de canelare w | 2 mm |
| Rază la colț R | 0,2 mm |
| Toleranță lățime de canelare w | 0,04 mm |

| | |
|---|--|
| Avans f | 0,1 - 0,16 mm/rot |
| Serie | TANGGRIP-PL |
| Denumirea producătorului | TAG N2C IC1030 |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 1 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Profil plăcuțe amovibile | neutru |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Aplicația principală | P |
| Condiție de tăiere | puternic întreruptă |
| Sfărâmat de așchii | C |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 60 - 180 m/min |
| Categorie | IC1030 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare |