



Insertii de tăiere TANGGRIP TAG N-C, IC5400, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 3,05/0,2mm



Date comandă

Numărul de comandă	273630 3,05/0,2
GTIN	7291075213560
Clasa articolului	26A

Descriere

Execuție:

Sfârâmător de aşchii cu teșitură de protecție pronunțată. Prima alegere pentru ISO-P. Viteze de alimentare medii până la mari.

Aplicație:

Pentru strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273610 – 273614.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	3,05 mm
Rază la colț R	0,2 mm
Toleranță lățime de canelare w	0,04 mm

Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Serie	TANGGRIP-PL
Denumirea producătorului	TAG N3C IC5400
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmat de așchii	C
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 m/min
Categorie	IC5400
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare