



Insertii de tăiere TANGGRIP TAG N-MF, IC1010, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 4/0,25mm



Date comandă

Numărul de comandă	273632 4/0,25
GTIN	7291075325768
Clasa articolului	26A

Descriere

Execuție:

Sfârâmător de aşchii cu teșitură de protecție. Universal pentru ISO-P și ISO-M. Pentru viteze de avans medii.

Aplicație:

Pentru strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273610 – 273614.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	4 mm
Rază la colț R	0,25 mm
Avans f	0,07 - 0,22 mm/rot

Toleranță lățime de canelare w	0,05 mm
Serie	TANGGRIP-PL
Denumirea producătorului	TAG N4MF IC1010
Numărul de schimbări / tășuri	1
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Condiție de tăiere	continuă
Sfârșământor de așchii	MF
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 m/min
Categorie	IC1010
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare