



Insertii de tăiere TANGGRIP TAG N-LF, IC1030, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 2/0,2mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273640 2/0,2 |
| GTIN | 7291075325621 |
| Clasa articolului | 26A |

Descriere

Execuție:

Sfărâmător de așchii pozitiv. Cu tăiș moale. Viteză de alimentare redusă.

Aplicație:

Pentru strunjire și canelare.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273610 – 273614.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Lățime de canelare w | 2 mm |
| Rază la colț R | 0,2 mm |
| Toleranță lățime de canelare w | 0,04 mm |
| Avans f | 0,03 - 0,08 mm/rot |

| | |
|---|--|
| Serie | TANGGRIP-PL |
| Denumirea producătorului | TAG N2LF IC1030 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 1 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Profil plăcuțe amovibile | neutru |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Aplicația principală | P |
| Aplicație secundară | M |
| Condiție de tăiere | puternic întreruptă |
| Sfârșământor de așchii | LF |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 60 - 180 m/min |
| Categorie | IC1030 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare |