

**Freză pentru canale HELISLOT T, Coadă Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227718 31,7/20
GTIN	7291075438901
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descriere tehnică

Ø tăișului D_c	31,7 mm
Lungimea totală L_{ges}	95 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMF090408
Înălțimea canalului a_p	10,8 mm
Unghi teșitură	90 grad
Ø cozii D_s h6	20 mm
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	2
Ø gulerului d_1	16 mm
Număr plăcuțe amovibile	4
Lungime activă L_1	41 mm

Denumirea producătorului	ETS D32-11-W20-XN09
Tip de coadă	Coadă Weldon
Tip produs	Freză pentru canale

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 3	229695 3
---	----------