



Freză pentru canale HELISLOT T, Coadă Weldon, \varnothing DC / \varnothing DSh6: 31,7/25mm



Date comandă

Numărul de comandă	227718 31,7/25
GTIN	7291075438918
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descriere tehnică

Unghi teșitură	90 grad
Lungime activă L_1	41 mm
\varnothing gulerului d_1	16 mm
Lungimea totală L_{ges}	105 mm
\varnothing tăișului D_c	31,7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMMU090408
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	2
\varnothing cozii D_s h6	25 mm
Număr plăcuțe amovibile	4
Înălțimea canalului a_p	10,8 mm

Denumirea producătorului	ETS D32-11-W25-XN09
Tip de coadă	Coadă Weldon
Tip produs	Freză pentru canale

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 3	229695 3
---	----------