



## Insertii de tăiere HELIGRIP, IC8250, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 3/0,3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273403 3/0,3
GTIN	7291075028881
Clasa articolului	26C

### Descriere

**Execuție:**

Sfârșământor de așchii pozitiv. Tăietură fină. Forță de tăiere redusă.

**Aplicație:**

Pentru strunjire de canelare axială și radială, strunjire și canelare, canelare axială și prelucrare internă. (Insertii de tăiere HELIGRIP pentru aplicații de canelare axială compatibile numai cu suportul HFHR).

**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 273766 – 273768.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

### Descriere tehnică

Avans f canelare interioară	0,07 - 0,11 mm/rot
Lățime de canelare w	3 mm
Toleranță lățime de canelare w	0,05 mm
Rază la colț R	0,3 mm

INSL	15,8 mm
Avans f strunjire	0,15 - 0,19 mm/rot
Avans f strunjire frontală	0,1 - 0,2 mm/rot
Avans f canelare axială	0,08 - 0,2 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 1,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Adâncime de așchiere $a_{p,max}$	1,8 mm
Adâncime de așchiere $a_{p,min}$	0,25 mm
Denumirea producătorului	GRIP 3003Y IC8250
Numărul de schimbări / tășuri	1
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	Y
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	45 - 260 m/min
Categorie	IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare