



Insertii de tăiere HELIGRIP, IC830, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 3/0,3mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 273405 3/0,3 |
| GTIN | 7291075029024 |
| Clasa articolului | 26C |

Descriere

Execuție:

Sfârșământor de așchii pozitiv. Tăietură fină. Forță de tăiere redusă.

Aplicație:

Pentru strunjire de canelare axială și radială, strunjire și canelare, canelare axială și prelucrare internă. (Insertii de tăiere HELIGRIP pentru aplicații de canelare axială compatibile numai cu suportul HFHR).

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273766 – 273768.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Toleranță lățime de canelare w | 0,05 mm |
| Rază la colț R | 0,3 mm |
| Lățime de canelare w | 3 mm |
| Avans f canelare interioară | 0,07 - 0,11 mm/rot |

| | |
|---|--|
| Avans f strunjire | 0,15 - 0,19 mm/rot |
| INSL | 15,8 mm |
| Avans f strunjire frontală | 0,1 - 0,2 mm/rot |
| Avans f canelare axială | 0,08 - 0,2 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,4 - 1,8 mm |
| Serie | HELI-GRIP |
| Adâncime de așchiere $a_{p\max}$ | 1,8 mm |
| Adâncime de așchiere $a_{p\min}$ | 0,25 mm |
| Denumirea producătorului | GRIP 3003Y IC830 |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 1 |
| Materialul sculei | Carbură |
| Profil plăcuțe amovibile | neutru |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Aplicația principală | UNI |
| Condiție de tăiere | puternic întreruptă |
| Sfărâmător de așchii | Y |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 50 - 140 m/min |
| Categorie | IC830 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare |