




## Insertii de tăiere HELIGRIP, IC808, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 4/0,4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	273407 4/0,4
GTIN	7291075028782
Clasa articolului	26C

### Descriere

**Execuție:**

Sfârâmător de așchii pozitiv. Tăietură fină. Forță de tăiere redusă.

**Aplicație:**

Pentru strunjire de canelare axială și radială, strunjire și canelare, canelare axială și prelucrare internă. (Insertii de tăiere HELIGRIP pentru aplicații de canelare axială compatibile numai cu suportul HFHR).

**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 273766 – 273768.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

### Descriere tehnică

Lățime de canelare w	4 mm
Avans f canelare interioară	0,09 - 0,15 mm/rot
Toleranță lățime de canelare w	0,05 mm
Rază la colț R	0,4 mm

Avans f strunjire	0,18 - 0,24 mm/rot
INSL	19 mm
Avans f canelare axială	0,1 - 0,24 mm/rot
Avans f strunjire frontală	0,15 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,25 - 2,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,5 mm
Denumirea producătorului	GRIP 4004Y IC808
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	Y
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 200 m/min
Categorie	IC808
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare