

**Garant****Freză-disc cu arbore Lățime ap = 10 mm, Ø D: 125mm**

## Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 218566 125    |
| GTIN               | 4045197530394 |
| Clasa articolului  | 210           |

## Descriere

**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Piese de schimb:**

Cod 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

## Descriere tehnică

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$      | 6       |
| Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$ | 23,7 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă         | SNHX    |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Lungimea totală $L_{ges}$                | 50 mm                 |
| $\varnothing$ gulerului $d_1$            | 70 mm                 |
| $\varnothing$ tăișului $D_c$             | 125 mm                |
| $\varnothing$ orificiu prindere          | 40 mm                 |
| Număr plăcuțe amovibile                  | 12                    |
| Tip de coadă                             | cu alezaj             |
| Răcire interioară                        | nu                    |
| Schimbare sculă                          | PowerCard             |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                | SN.. 1205             |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 219983 (IP15; 2,2 Nm) |
| Tip produs                               | Freză-disc            |

## Accesorii

|  |             |
|--|-------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.                         | 219983      |
| Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm            | 211750 2,2  |