



Insertii de tăiere TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Lățimea canelurii w / raza colțului R: 5/0,4mm



Date comandă

Numărul de comandă	274226 5/0,4
GTIN	7291075439106
Clasa articolului	26A

Descriere

Execuție:

Sfârâmător de aşchii pozitiv. Cu tăiş moale. Control optim al aşchiilor și evacuare a aşchiilor. Viteze de alimentare reduse spre medii.

Aplicație:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 274202 – 274205.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	5 mm
Rază la colț R	0,4 mm
Avans f	0,08 - 0,16 mm/rot
Toleranță lățime de canelare w	0,05 mm

Serie	TANG-GRIP
Denumirea producătorului	TNF 5GN-IQ IC808
Numărul de schimbări / tășuri	1
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	GN
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 150 m/min
Categorie	IC808
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare