



## Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 80-100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	274202 80-100
GTIN	7291075310955
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru canelare axială.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

#### Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

### Descriere tehnică

Lățime de canelare w	3 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	27 mm
Serie	TANG-GRIP
Lungimea totală L	90 mm
WB_2	16,7 mm
WF	9,5 mm
Înălțimea funcției $h_1$	24,8 mm
Înălțimea cozii $h_5$	32 mm
Denumirea producătorului	TNFFA 80R-3IQ
Lungime activă	27 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire