



## Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 60-80mm



### Date comandă

Numărul de comandă	274202 60-80
GTIN	7291075311006
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru canelare axială.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

#### Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

### Descriere tehnică

Lungimea totală L	90 mm
Serie	TANG-GRIP
Adâncime de retezare $t_{max}$	27 mm
Lățime de canelare w	4 mm
WF	9 mm
WB_2	18 mm
Înălțimea funcției $h_1$	24,8 mm
Înălțimea cozii $h_5$	32 mm
Denumirea producătorului	TNFFA 60R-4IQ
Lungime activă	27 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire