



Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 80-130mm



Date comandă

Numărul de comandă	274202 80-130
GTIN	7291075310825
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descriere tehnică

Adâncime de rețezare t_{max}	27 mm
Lungimea totală L	90 mm
Serie	TANG-GRIP
Lățime de canelare w	4 mm
WB_2	14,8 mm
WF	9 mm
Înălțimea funcției h_1	24,8 mm
Înălțimea cozii h_5	32 mm
Denumirea producătorului	TNFFA 80R-4IQ
Lungime activă	27 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire