



## Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit, stânga, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 80-110mm



### Date comandă

Numărul de comandă	274203 80-110
GTIN	7291075311143
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru canelare axială.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

#### Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

### Descriere tehnică

Lungimea totală L	90 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	30 mm
Lățime de canelare w	6 mm
Serie	TANG-GRIP
WB_2	18 mm
WF	10,2 mm
Înălțimea funcției $h_1$	24,8 mm
Înălțimea cozii $h_5$	32 mm
Denumirea producătorului	TNFFA 80L-6IQ
Lungime activă	27 mm

Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire