



## Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit, stânga, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 80-130mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 274203 80-130 |
| GTIN               | 7291075311013 |
| Clasa articolului  | 26D           |

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru canelare axială.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

#### Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

### Descriere tehnică

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Adâncime de rețezare $t_{max}$ | 27 mm         |
| Serie                          | TANG-GRIP     |
| Lungimea totală L              | 90 mm         |
| Lățime de canelare w           | 4 mm          |
| WF                             | 9 mm          |
| WB_2                           | 14,8 mm       |
| Înălțimea funcției $h_1$       | 24,8 mm       |
| Înălțimea cozii $h_5$          | 32 mm         |
| Denumirea producătorului       | TNFFA 80L-4IQ |
| Lungime activă                 | 27 mm         |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tip de utilizare               | stânga           |
| Răcire interioară              | nu               |
| Este posibilă canelarea axială | da               |
| Tip produs                     | Cap de strunjire |