




Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit, pe dreapta, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 70-100mm



Date comandă

Numărul de comandă	274202 70-100
GTIN	7291075311075
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	90 mm
Adâncime de retezare t_{max}	30 mm
Serie	TANG-GRIP
Lățime de canelare w	5 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Înălțimea funcției h_1	24,8 mm
Înălțimea cozii h_5	32 mm
Denumirea producătorului	TNFFA 70R-5IQ
Lungime activă	30 mm

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire