



Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFA-IQ întărit, stânga, Ø-Zonă/ canelare DAXN-DAXX: 100-180mm



Date comandă

Numărul de comandă	274203 100-180
GTIN	7291075311082
Clasa articolului	26D

Descriere

Aplicație:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	5 mm
Serie	TANG-GRIP
Adâncime de retezare t_{max}	35 mm
Lungimea totală L	90 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Înălțimea funcției h_1	24,8 mm
Înălțimea cozii h_5	32 mm
Denumirea producătorului	TNFFA 100L-5IQ
Lungime activă	35 mm

Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire