



## Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFH-IQ, stânga, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 150,1-500mm



### Date comandă

Numărul de comandă	274205 150,1-500
GTIN	7291075310740
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Execuție:

Cu două scaune cu plăci.

#### Aplicație:

Pentru canelare axială.

#### Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

#### Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

### Descriere tehnică

Serie	TANG-GRIP
Lungimea totală L	150 mm
Adâncime de retezare $t_{max}$	35 mm
Lățime de canelare w	5 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,5 mm
Înălțimea funcției $h_1$	24,8 mm
Înălțimea cozii $h_5$	32 mm
Denumirea producătorului	TNFFH 150L-5IQ

Lungime activă	35 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire