



Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFH-IQ, stânga, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 150-700mm



Date comandă

Numărul de comandă	274205 150-700
GTIN	7291075310788
Clasa articolului	26D

Descriere

Execuție:

Cu două scaune cu plăci.

Aplicație:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descriere tehnică

Serie	TANG-GRIP
Adâncime de retezare t_{max}	35 mm
Lățime de canelare w	6 mm
Lungimea totală L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,3 mm
Înălțimea funcției h_1	24,8 mm
Înălțimea cozii h_5	32 mm
Denumirea producătorului	TNFFH 150L-6IQ

Lungime activă	35 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire