



Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFH-IQ, pe dreapta, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 90-120mm



Date comandă

Numărul de comandă	274204 90-120
GTIN	7291075310634
Clasa articolului	26D

Descriere

Execuție:

Cu două scaune cu plăci.

Aplicație:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	3 mm
Lungimea totală L	150 mm
Adâncime de retezare t_{max}	18 mm
Serie	TANG-GRIP
WF	4,1 mm
WB_2	5,2 mm
Înălțimea funcției h_1	24,8 mm
Înălțimea cozii h_5	32 mm
Denumirea producătorului	TNFFH 90R-3IQ

Lungime activă	18 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire