



Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFH-IQ, pe dreapta, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 150,1-500mm



Date comandă

Numărul de comandă	274204 150,1-500
GTIN	7291075310757
Clasa articolului	26D

Descriere

Execuție:

Cu două scaune cu plăci.

Aplicație:

Pentru canelare axială.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	5 mm
Adâncime de retezare t_{max}	35 mm
Serie	TANG-GRIP
Lungimea totală L	150 mm
WB_2	5,2 mm
WF	3,5 mm
Înălțimea cozii h_s	32 mm
Înălțimea funcției h_1	24,8 mm
Denumirea producătorului	TNFFH 150R-5IQ

Lungime activă	35 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire