



## Portcuțit de canelat axial TANGGRIP TNFFH-IQ, stânga, Ø-Zonă/canelare DAXN-DAXX: 150-500mm



### Date comandă

Numărul de comandă	274205 150-500
GTIN	7291075310689
Clasa articolului	26D

### Descriere

**Execuție:**

Cu două scaune cu plăci.

**Aplicație:**

Pentru canelare axială.

**Adaptat pentru:**

Plăcuțe Cod 274422 – 274226.

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279952 se comandă separat.

### Descriere tehnică

Serie	TANG-GRIP
Adâncime de retezare $t_{max}$	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Lățime de canelare w	4 mm
WF	3,8 mm
WB_2	5,2 mm
Înălțimea funcției $h_1$	24,8 mm
Înălțimea cozii $h_5$	32 mm
Denumirea producătorului	TNFFH 150L-4IQ

Lungime activă	32 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	da
Tip produs	Cap de strunjire